

**Garant**

### Inserti di troncatura per lavorazione media 50 pezzi, HB7020, Larghezza gola w: 3mm



#### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG2745 3
GTIN	4067263097631
Classe articolo	GGN

#### Descrizione tecnica

Profondità di taglio $a_p$	0,8 - 1,7 mm
Avanzamento f	0,1 - 0,23 mm/gir,
Numero pezzi	50
Tolleranza larghezza gola w	±0,03 mm
Contenuto	273729 3
Materiale da taglio	HM
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Larghezza gola w	3 mm
Campo di applicazione	Scanalatura radiale interna
Tipo	HB7020

## Scheda tecnica

Impiego principale	P
Impiego secondario	M
Tipo di prodotto	Inserto per troncatura

### Dati utente

	Idoneità	V <sub>c</sub>	Codice ISO
Acciaio < 500 N/mm <sup>2</sup>	idonea	220 m/min	P
Acciaio < 750 N/mm <sup>2</sup>	idonea	180 m/min	P
Acciaio < 900 N/mm <sup>2</sup>	idonea	170 m/min	P
Acciaio < 1100 N/mm <sup>2</sup>	idonea	140 m/min	P
Acciaio < 1400 N/mm <sup>2</sup>	limitatamente adatta	120 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	idonea	140 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	idonea	130 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	idonea	60 m/min	S
GG(G)	idonea	200 m/min	K
CuZn	idonea	250 m/min	N
Uni	idonea		
continuo	idonea		
a umido max.	idonea		

### Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG2745 3