



Vorteilspack CNMG Wendeschneidplatte mittlere Bearbeitung 30 Stück



Bestelldaten

Bestellnummer	GG2908 120416
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

Beschichtung	beschichtet
Hauptanwendung	M
Vorschub f	0,1 - 0,4 mm/U
ISO-Code Wendeschneidplatte	CNMG 120416
Inhalt	250162 HB7140-2
Schneidstoff	HM
Schnitttiefe $a_{p \max}$	4.25 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Schnitttiefe a_p	0,5 - 4 mm
Stückzahl	30
Eckenradius	1,6 mm

Schnitttiefe $a_{p \min}$	1,05 mm
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	60 - 200 mm/min
Toleranz	M
Sorte	HB7140-2
Schnittbedingung	stark unterbrochen
Spanbrecher	VM
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG2908 120416