



Vorteilspack VCGT Wendeschneidplatte mittlere Bearbeitung 50 Stück



Bestelldaten

Bestellnummer	GG3838 160404
GTIN	4067263098744
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Hauptanwendung	N
Schnitttiefe a_p	0,1 - 4 mm
Inhalt	261458 HB7310
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	350 - 600 mm/min
ISO-Code Wendeschneidplatte	VCGT 160404
Eckenradius	0,4 mm
Schnitttiefe $a_{p\ max}$	2,5 mm
Vorschub f	0,05 - 0,5 mm/U
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schruppen
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten

Datenblatt

Stückzahl	50
Schnitttiefe $a_{p \min}$	0,25 mm
Schneidstoff	HM
Toleranz	G
Sorte	HB7310
Schnittbedingung	kontinuierlich
Spanbrecher	AM
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG3838 160404