

Garant

Inserto CNMG per lavorazioni medie 50 pezzi, HB7010-2, Dimensione: 120404



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG2410 120404
GTIN	4067263092278
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Materiale da taglio	HM
Raggio di curvatura	0,4 mm
Codice ISO Inserto	CNMG 120404
Profondità di taglio $a_p \text{ min.}$	0,25 mm
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Impiego principale	P
Profondità di taglio $a_p \text{ max.}$	4,25 mm
Profondità di taglio a_p	0,3 - 4 mm
Contenuto	250156 HB7010-2
Velocità di taglio v_c applicazione principale	140 - 440 mm/min

Scheda tecnica

Avanzamento f	0,2 - 0,5 mm/gir,
Numero pezzi	50
Tipo	HB7010-2
Condizione di taglio	continuo
Rompi-trucioli	SM
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG2410 120404