



Vorteilspack CCMT Wendeschneidplatte mittlere Bearbeitung 50 Stück



Bestelldaten

Bestellnummer	GG2811 120408
GTIN	4067263095262
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

Schnitttiefe $a_{p \min}$	0,55 mm
Inhalt	260160 HB7020-2
Eckenradius	0,8 mm
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten
Vorschub f	0,08 - 0,3 mm/U
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Schnitttiefe a_p	0,3 - 2 mm
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	CCMT 120408
Schnitttiefe $a_{p \max}$	4,25 mm
Hauptanwendung	P

Datenblatt

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	110 - 350 mm/min
Stückzahl	50
Sorte	HB7020-2
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Spanbrecher	SM
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG2811 120408