



Vorteilspack VBMT Wendeschneidplatte Schlichten 30 Stück, HBT130



Bestelldaten

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | GG2688 110304 |
| GTIN | 4067263092278 |
| Artikelklasse | GGN |

Technische Beschreibung

| | |
|---|--------------------|
| Schneidstoff | HM |
| Beschichtung | TiCN |
| Schlicht/Schrupp-Zuordnung | Schrupp-Schlichten |
| Hauptanwendung | M |
| Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung | 60 - 220 mm/min |
| Schnitttiefe a_p max | 1,75 mm |
| Eckenradius | 0,4 mm |
| Vorschub f | 0,05 - 0,2 mm/U |
| Anzahl Wechsel/Schneiden | 2 |
| Schnitttiefe a_p | 0,1 - 1 mm |
| ISO-Code Wendeschneidplatte | VBMT 110304 |
| Inhalt | 261186 HBT130 |
| Schnitttiefe a_p min | 0,25 mm |
| Stückzahl | 30 |

Datenblatt

| | |
|------------------|-------------------------------|
| Sorte | HBT130 |
| Schnittbedingung | leicht unterbrochen |
| Spanbrecher | MF |
| Produktart | Wendeschneidplatte zum Drehen |

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG2688 110304