

Garant

Utensile per foratura e tornitura "5 in 1" 2,25×D, sinistra, Ø DC: 20mm

**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	268409 20
GTIN	4062406273019
Classe articolo	21K

Descrizione**Esecuzione:**

Codolo cilindrico **con battuta**.

Uso:

1. Tornitura in piano di superfici frontali.
2. Foratura (allargatura e foratura integrale) – fondo del foro piano.
3. Tornitura longitudinale interna.
4. Tornitura longitudinale esterna.

Nota:

- **Scegliere raggi di testa e dimensioni del supporto più grandi possibili.**
- **Tolleranza del foro +0,15 mm (nei processi di foratura con utensile motorizzato).**
- **In caso di foratura superiore al Ø nominale, rimarranno tracce di materiale residuo.**
- **Durante le operazioni di foratura lavorare sempre usando il passaggio interno del lubrificante (minimo 5 bar).**

Descrizione tecnica

Lunghezza codolo L _s	56 mm
Ø Nominale D	20 mm

Ø d ₂	32 mm
Ø Codolo D _s	25 mm
Lunghezza utile L ₁	46 mm
Set di viti per inserti	269028 43 (IP10; 2 Nm)
Inserto adatto	ZCMX 10..
Sporgenza totale L _A	57,5 mm
Serie	"4 in 1"
Tipo di impiego	sinistra
Passaggio interno per LR	sì
Tipo di prodotto	Barra alesatrice

Prodotti correlati

<https://www.hoffmann-group.com/IT/it/hom/p/268409-20>