

Garant

Plaquita de corte CNMG mecanizado medio 50 unidades, HB7120-1, Tamaño: 160608



Datos de pedido

Número de pedido	GG2909 160608
GTIN	4067263092278
Clase de artículo	GGN

Descripción técnica

Código ISO plaquita de corte	CNMG 160608
Profundidad de corte $a_{p\text{ mín.}}$	0,55 mm
Número de cambios/cortes	4
Profundidad de corte a_p	0,5 - 4 mm
Contenido	250168 HB7120-1
Tolerancia	M
Material de corte	HM
Radio angular	0,8 mm
Aplicación principal	M
Velocidad de corte v_c aplicación principal	80 - 260 mm/min
Asignación fino/desbaste	Acabado
Profundidad de corte $a_{p\text{ máx.}}$	5,5 mm

Cantidad	50
Avance f	0,1 - 0,4 mm/rev,
Clase	HB7120-1
Condición de corte	continuo
Rompevirutas	VM
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado

Productos adecuados

No Shop URL available for: GG2909 160608