

Garant

Plaquette CCMT pour finition 30 pièces, HB7035-2, Taille: 09T304



Données de commande

N° commande	GG2803 09T304
GTIN	4067263092278
Classe d'article	GGN

Description technique

Vitesse de coupe v_c Application principale	120 - 350 mm/min
Application principale	P
Type d'outils	HM
Prof. coupe a_p	0,2 - 1,5 mm
Profondeur de coupe $a_{p\min}$	0,25 mm
Code ISO plaquette	CCMT 09T304
Classement finition/ébauche	Finition
Avance f	0,07 - 0,25 mm/tr
Profondeur de coupe $a_{p\max}$	3,25 mm
Nombre de changements/dents	2
Rayon d'angle	0,4 mm

Fiche technique

Sommaire	260058 HB7035-2
Quantité	30
Nuance	HB7035-2
Condition de coupe	Fortement intermittente
Brise copeaux	SS
Type de produit	Plaquette pour tournage

#Produits adaptés

No Shop URL available for: GG2803 09T304