

Garant**CNMG wisselplaat middelfijne bewerking 30 stuks, HB7120-1, Maat: 160612****Bestelgegevens**

Bestelnummer	GG2906 160612
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische beschrijving

Inhoud	250170 HB7120-1
Snijmateriaal	HM
Fijn/ruw-indeling	#Ruwe/fijne afwerking
Snijdiepte $a_{p \max}$	5.5 mm
Hoofdtoepassing	M
Aantal wisselingen/snikanten	4
Snijdiepte a_p	0,5 - 4 mm
ISO-code wisselplaat	CNMG 160612
Snijdiepte $a_{p \min}$	0,8 mm
Voeding f	0,1 - 0,4 mm/omw,
Tolerantie	M
Hoekradius	1,2 mm
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing	80 - 260 mm/min
Aantal	30

Soort	HB7120-1
Snedecondities	continu
Spaanbreker	VM
Producttype	Wisselplaat voor het draaien

Geschikte producten

No Shop URL available for: GG2906 160612