

HOLEX

Paquete económico de fresas MDI, 5 unidades



Datos de pedido

Número de pedido	GG2307 20
GTIN	4062406199302
Clase de artículo	GGN

Descripción

Ejecución:Medidas constructivas similares a **DIN 6527**.

Como n.º 202307.

Descripción técnica

Ø de mango D _s	20 mm
Dirección de aproximación	horizontal, inclinado y vertical
Forma del mango	HB
Avance f _z para contornear en acero < 750 N/mm ²	0,15 mm
Tolerancia Ø nominal	e8
Ángulo de hélice	45 grados
Avance f _z para fresado de ranuras en acero < 750 N/mm ²	0,1 mm
Número de dientes Z	3
Mango	DIN 6535 HB con h6
Longitud de filo L _c	38 mm

Longitud total L	104 mm
Ø de corte D _c	20 mm
Ángulo del chaflán angular	90 grados
Contenido	5
Recubrimiento	Sin revestimiento
Material de corte	MDI
Norma	DIN 6527
Tipo	N
Anchura de ataque a _e en la operación de fresado	Ranura completa profundidad de corte 1×D
Anchura de ataque a _e en la operación de fresado	0,5×D en contorneado
Refrigeración interior	no
Tipo de producto	Fresa angular

Datos de usuario

	Uso	V _c	Código ISO
Aluminio, plásticos	adecuado con restricciones	170 m/min	N
Aluminio (que produce virutas cortas)	adecuado	140 m/min	N
Aluminio > 10 % Si	adecuado	100 m/min	N
Acero < 500 N/mm ²	adecuado	70 m/min	P
Acero < 750 N/mm ²	adecuado	60 m/min	P
Acero < 900 N/mm ²	adecuado	45 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	adecuado con restricciones	40 m/min	M
GG(G)	adecuado con restricciones	55 m/min	K
Uni	adecuado con restricciones		
húmedo máximo	adecuado		
húmedo mínimo	adecuado		
seco	adecuado con restricciones		

Aire

adecuado

Accesorios

Fresa de MDI Ø e8 DC 20 mm

202307 20