

Garant

Płytki skrawające CNMG do obróbki zgrubnej 30 sztuk, HB7130-2, Rozmiar: 160608



Dane zamówienia

Numer katalogowy	GG2913 160608
GTIN	4067263094098
Klasa artykułu	GGN

Opis techniczny

Materiał ostrza	HM
posuw f	0,25 - 0,6 mm/obr,
powłoka	powlekane
liczba wymian/ostrzy	4
Głębokość skrawania $a_{p \text{ min.}}$	0,55 mm
liczba sztuk	30
głębokość skrawania a_p	1,5 - 6 mm
Zastosowanie główne	M
promień naroża	1,2 mm
Zawartość	250334 HB7130-2

Karta danych

prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	60 - 220 mm/min
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CNMG 160612
Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	4:25 mm
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna
Gatunek	HB7130-2
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
Łamacz wiórów	VG
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia

Odpowiednie produkty

No Shop URL available for: GG2913 160608