

Garant

Inserto CNMG per lavorazioni medie 50 pezzi, HB7020-2, Dimensione: 120404



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG2411 120404
GTIN	4067263092308
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Contenuto	250156 HB7020-2
Avanzamento f	0,2 - 0,5 mm/gir,
Profondità di taglio a_p	0,3 - 4 mm
Impiego principale	P
Profondità di taglio $a_{p \max.}$	4,25 mm
Materiale da taglio	HM
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Codice ISO Inserto	CNMG 120404
Raggio di curvatura	0,4 mm
Profondità di taglio $a_{p \min.}$	0,25 mm
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura

Scheda tecnica

Velocità di taglio v_c applicazione principale	130 - 370 mm/min
Numero pezzi	50
Tipo	HB7020-2
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Rompi-trucioli	SM
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG2411 120404