



Inserto CNMG per finitura 50 pezzi, HBT130, Dimensione: 120408



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG3957 120408
GTIN	4067263092278
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Rivestimento	TiCN
Numero pezzi	50
Profondità di taglio a_p	0,5 - 2,5 mm
Avanzamento f	0,15 - 0,45 mm/gir,
Profondità di taglio $a_{p\ min.}$	0,55 mm
Materiale da taglio	HM
Velocità di taglio v_c applicazione principale	60 - 220 mm/min
Contenuto	250093 HBT130
Impiego principale	M
Raggio di curvatura	0,8 mm
Profondità di taglio $a_{p\ max.}$	4,25 mm

Scheda tecnica

Numero di sostituzioni/taglienti	4
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Codice ISO Inserto	CNMG 120408
Tipo	HBT130
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Rompi-trucioli	MF
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG3957 120408