



Vorteilspack DNMG Wendeschneidplatte Schlichten 30 Stück



Bestelldaten

Bestellnummer	GG3962 150608
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

Schnitttiefe a_p	0,5 - 2 mm
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	60 - 220 mm/min
Hauptanwendung	M
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Stückzahl	30
Schnitttiefe $a_{p \min}$	0,25 mm
Schneidstoff	HM
Vorschub f	0,15 - 0,45 mm/U
Eckenradius	0,4 mm
Beschichtung	TiCN
Inhalt	250669 HBT130

Datenblatt

ISO-Code Wendeschneidplatte	DNMG 150604
Schnitttiefe $a_{p \max}$	3.75 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Sorte	HBT130
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Spanbrecher	MF
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG3962 150608