



Inserto CCMT per lavorazioni medie 50 pezzi, HBT130, Dim.: 120404



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG2625 120404
GTIN	4067263096306
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Numero di sostituzioni/taglienti	2
Codice ISO Inserto	CCMT 120404
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Materiale da taglio	HM
Raggio di curvatura	0,4 mm
Avanzamento f	0,05 - 0,35 mm/gir,
Rivestimento	TiCN
Profondità di taglio $a_{p \text{ min.}}$	0,25 mm
Velocità di taglio v_c applicazione principale	50 - 200 mm/min
Contenuto	260219 HBT130
Numero pezzi	50

Scheda tecnica

Profondità di taglio a_p	0,3 - 3 mm
Impiego principale	M
Profondità di taglio $a_{p \max.}$	4,25 mm
Tipo	HBT130
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Rompi-trucioli	MM
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG2625 120404