



Vorteilspack VNMG Wendeschneidplatten Schichten 50 Stück, HBT020



Bestelldaten

Bestellnummer	GG3923 160404
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

Vorschub f	0,1 - 0,4 mm/U
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Eckenradius	0,4 mm
ISO-Code Wendeschneidplatte	VNMG 160404
Schnitttiefe a_p max	2,5 mm
Hauptanwendung	P
Schneidstoff	HM
Schnitttiefe a_p min	0,25 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	120 - 330 mm/min
Beschichtung	TiCN

Datenblatt

Schnitttiefe a_p	0,5 - 2 mm
Inhalt	251772 HBT020
Stückzahl	50
Sorte	HBT020
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Spanbrecher	PF
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG3923 160404