

Garant**CNMG wisselplaat middelfijne bewerking 50 stuks, HB7010-2, Maat: 120412****Bestelgegevens**

Bestelnummer	GG2410 120412
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische beschrijving

ISO-code wisselplaat	CNMG 120412
Hoekradius	1,2 mm
Snijdiepte a_p	0,3 - 4 mm
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	140 - 440 mm/min
Voeding f	0,2 - 0,5 mm/omw,
Snijmateriaal	HM
Hoofdtoepassing	P
Inhoud	250160 HB7010-2
Fijn/ruw-indeling	#Ruwe/fijne afwerking
Snijdiepte $a_{p\ min}$	0,8 mm
Snijdiepte $a_{p\ max}$	4.25 mm

Aantal wisselingen/snijanten	4
Aantal	50
Soort	HB7010-2
Snedecomditie	continu
Spaanbreker	SM
Producttype	Wisselplaat voor het draaien

Geschikte producten

No Shop URL available for: GG2410 120412