


**Garant**

### Inserto WNMG per lavorazioni medie 50 pezzi, HB7140-2, Dimensione: 060408



#### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG2987 060408
GTIN	4067263092278
Classe articolo	GGN

#### Descrizione tecnica

Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale	60 - 200 mm/min
Numero pezzi	50
Impiego principale	M
Profondità di taglio $a_p$ min.	0,55 mm
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Materiale da taglio	HM
Profondità di taglio $a_p$ max.	2 mm
Contenuto	252064 HB7140-2
Numero di sostituzioni/taglienti	6
Raggio di curvatura	0,8 mm

## Scheda tecnica

Rivestimento	Con rivestimento
Codice ISO Inserto	WNMG 060408
Avanzamento f	0,1 - 0,5 mm/gir,
Profondità di taglio $a_p$	0,5 - 4 mm
Tolleranza	M
Tipo	HB7140-2
Condizione di taglio	fortemente interrotto
Rompi-trucioli	VM
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

### Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG2987 060408