


Garant

Inserto KNUX per lavorazioni medie 50 pezzi, HB7020-2, Dimensione: 160410L



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG2439 160410L
GTIN	4067263094623
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Avanzamento f	0,2 - 0,5 mm/gir,
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Velocità di taglio v_c applicazione principale	130 - 370 mm/min
Profondità di taglio a_p	0,3 - 4 mm
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Materiale da taglio	HM
Profondità di taglio $a_{p\ max.}$	4 mm
Profondità di taglio $a_{p\ min.}$	0,65 mm
Contenuto	251038 HB7020-2
Impiego principale	P

Scheda tecnica

Numero pezzi	50
Tipo	HB7020-2
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Rompi-trucioli	SM
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG2439 160410L