

Garant**CCMT wisselplaat fijne afwerking 30 stuks, HB7010-2, Maat: 09T308****Bestelgegevens**

Bestelnummer	GG2800 09T308
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische beschrijving

ISO-code wisselplaat	CCMT 09T308
Snijdiepte $a_{p \min}$	0,55 mm
Snijdiepte $a_{p \max}$	3.25 mm
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing	150 - 500 mm/min
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Aantal wisselingen/snijkanten	2
Inhoud	260060 HB7010-2
Snijdiepte a_p	0,2 - 1,5 mm
Hoekradius	0,8 mm
Voeding f	0,07 - 0,25 mm/omw,
Snijmateriaal	HM

Gegevensblad

Hoofdtoepassing	P
Aantal	30
Soort	HB7010-2
Snedecomditie	continu
Spaanbreker	SS
Producttype	Wisselplaat voor het draaien

Geschikte producten

No Shop URL available for: GG2800 09T308