

Garant

WNMG váltólapka, közepes megmunkálás, 30 darab HB7010-2, kedvezményes kiszerezésben



Rendelési adatok

Rendelés száma	GG2484 060404
GTIN	4067263092278
Árucikk kategória	GGN

Műszaki leírás

Tartalom	252062 HB7010-2
Fogásmélység $a_{p\max}$	2,75 mm
Fogásmélység $a_{p\min}$	0,8 mm
Fogásmélység a_p	0,3 - 4 mm
Szerszámanyag	HM
Sarokrádiusz	1,2 mm
Cserék / élek száma	6
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Váltólapka ISO kód	WNMG 060404
Fő felhasználás	P

Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	140 - 440 mm/min
Előtolás f	0,2 - 0,5 mm/ford,
Darabszám	30
Típus	HB7010-2
Forgácsolási feltétel	folyamatos
Forgácstörő	SM
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz

Megfelelő termékek

No Shop URL available for: GG2484 060404