



Inserto SNMG per lavorazioni medie 30 pezzi, HBT130, Dim.: 120404



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG3970 120404
GTIN	4067263094692
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Codice ISO Inserto	SNMG 120404
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Avanzamento f	0,12 - 0,45 mm/gir,
Profondità di taglio $a_{p \text{ min.}}$	0,25 mm
Profondità di taglio $a_{p \text{ max.}}$	4:25 mm
Velocità di taglio v_c applicazione principale	50 - 200 mm/min
Rivestimento	TiCN
Raggio di curvatura	0,4 mm
Numero di sostituzioni/taglienti	8
Contenuto	251266 HBT130
Profondità di taglio a_p	0,5 - 5 mm

Scheda tecnica

Impiego principale	M
Materiale da taglio	HM
Numero pezzi	30
Tipo	HBT130
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Rompi-trucioli	MM
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG3970 120404