

**Vorteilspack CCMT Wendeschneidplatte Schlichten 50 Stück****Bestelldaten**

Bestellnummer	GG2805 060202
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

Schneidstoff	HM
Schnitttiefe $a_{p \max}$	2 mm
Schnitttiefe a_p	0,2 - 1,5 mm
Hauptanwendung	P
Schnitttiefe $a_{p \min}$	0,15 mm
Vorschub f	0,07 - 0,25 mm/U
ISO-Code Wendeschneidplatte	CCMT 060202
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Eckenradius	0,2 mm
Inhalt	260050 HB7020-2
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	140 - 400 mm/min
Stückzahl	50

Datenblatt

Sorte	HB7020-2
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Spanbrecher	SS
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG2805 060202