


Garant**Cenově výhodné balení – čtvrtová rádiusová fréza HPC z tvrdokovu, 5 kusů**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	GG8023 2,5
GTIN	4067263092162
Třída artiklu	GGN

Popis

Provedení:**Jako č. 208023.****Přímé drážky, bez zkreslení profilu.**Tolerance: $r = \pm 0,01 \text{ mm}$.**Použití:**Pro zaoblování a odjehlování **hran s konturami**.**Obsah:**

5 ks.

Technický popis

Délka břitu L_c	2,5 mm
Posuv f_z pro obvodové frézování v oceli $< 900 \text{ N/mm}^2$	0,035 mm
Rádus r	2,5 mm
Strategie obrábění	HPC
Počet zubů Z	6
Větší $\varnothing D_2$	12 mm

Rádiusové frézování	dopředu
Ø stopky D _s	12 mm
Menší Ø D ₃	7 mm
Celková délka L	75 mm
Obsah	5" ks
Povlak	TiAlN
Řezný materiál	TK
Norma	Výrobní norma
Typ	N
Tolerance kontury rádiusu	±0,01
Směr přísuvu	horizontálně
Stopka	DIN 6535 HA s h6
Vnitřní chlazení	ne
Tolerance stopky	h6
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Rádiusové frézy čtvrtové

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Hliník, plasty	vhodný	800 m/min	N
Hliník (krátké třísky)	vhodný	600 m/min	N
Al > 10% Si	vhodný	400 m/min	N
Ocel < 500 N/mm ²	vhodný	200 m/min	P
Ocel < 750 N/mm ²	vhodný	180 m/min	P
Ocel < 900 N/mm	vhodný	170 m/min	P
Ocel < 1100 N/mm ²	vhodný	100 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	vhodný	90 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	vhodný	80 m/min	M
Uni	vhodný		

Technický list

mokrý max.	vhodný
mokrý min.	omezené použití
suchý	vhodný
Vzduch	vhodný

Vhodné produkty

<https://www.hoffmann-group.com/CZ/cs/hom/p/GG8023-2,5>