

Garant**Nož za notranje struženje Master Mute A.. STFCL 90°, za rezalne obračalne ploščice TC..., levo****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	265025 32/16
GTIN	4069515038003
Razred artikla	29E

Opis**Izvedba:**

Okroglo steblo brez vpenjalne površine.

Napotek:

Možnost skrajšanja noža za notranje struženje do dolžine L_{min} . Uporabljajte **samo z notranjim hlajenjem** (temperaturna odpornost do največ 100 °C).

Tehnični opis

Serija	Master Mute
primerna obračalna rezalna ploščica	TC.. 16T3..
ISO-oznaka držala	A32X STFCL/L16
Ø držala D_s	32 mm
Standard	Tovarniški standard
Celotna dolžina L	288 mm

Podatkovni list

Srednji premik L_3	22 mm
Prevesna dolžina L_1	192 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269028 50
Podložna ploščica	269005 19
Nastavitveni kot κ	90 stopinj
Velikost ploščice	16 mm
Vijak za podložno ploščico	269013 8
Minimalni $\varnothing$ predvrtanja $D_{\min}$	40 mm
$L_{\min}$	192 mm
Priključni navoj	G1/2
Notranje hlajenje	da
Vrsta uporabe	levo
Oblika držala	Jeklo
Nihanje	z dušenjem
Uporaba	Vzdolžno struženje, notranje
Uporaba	Plano struženje
Vrsta izdelka	Nož za notranje struženje

Ustrezni izdelki

<https://www.hoffmann-group.com/SI/sl/hom/p/265025-32/16>