

Garant

Dreh-Wendeschneidplatte VCGW 050101, CBN (5° / 7°)



Bestelldaten

Bestellnummer	265470 G
GTIN	4062406561116
Artikelklasse	21H

Beschreibung

Ausführung:

Mit 2-Schneiden-Bestückung.

Technische Beschreibung

ISO-Code Wendeschneidplatte	VCGW 050101
Schnitttiefe a_p	0,03 - 0,12 mm
Schneidstoff	CBN
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	120 - 160 m/min
Vorschub f	0,04 - 0,12 mm/U
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Schnittbedingung	kontinuierlich
Sorte	BU7220
Eckenradius	0,1 mm

Datenblatt

Schneidkantenausführung	G
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Produktnamensattribut	BU7220
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Anwenderdaten

	Eignung	V _c	ISO-Code
Stahl < 55 HRC	geeignet		
Stahl < 60 HRC	geeignet		
Stahl < 67 HRC	geeignet		
kontinuierlich	geeignet		
unregelmäßig	geeignet		
unterbrochen	geeignet		
trocken	geeignet		