


**Pachet freze din carbură HPC HOLEX Pro Inox M, 5 bucăți****Date comandă**

Numărul de comandă	GG2994 3
GTIN	4062406625351
Clasa articolului	GGN

Descriere**Execuție:**

Durabilitate excelentă în clasa sa, la prelucrarea **oțelurilor rezistente la coroziune** datorită **stratului inovativ și geometriei**. Special pentru **prelucrarea oțelurilor inoxidabile în domeniul ultraperformant**, de ex., a oțelurilor duplex. **Performanță optimă de așchiere** datorită **vitezelor mari de tăiere**.

Similar Codului 202994.

Descriere tehnică

Lungimea tăișului L_c	8 mm
Coadă tip	DIN 6535 HB cu h6
$\varnothing$ tăișului D_c	3 mm
Direcția de așchiere	Orizontal, înclinat și vertical
Lungime activă L_1 incl. degajare	13 mm
Unghiul elicei	38 grad
Unghi teșitură	45 grad
$\varnothing$ cozii D_s	6 mm

Lățimea teșiturii la 45°	0,1 mm
Avans f_z pentru frezare laterală în INOX > 900 N/mm ²	0,015 mm
Toleranță Ø nominal	e8
Avans f_z pentru frezarea canalelor în INOX > 900 N/mm ²	0,012 mm
Ø de degajare D_1	2,8 mm
Lungimea totală L	57 mm
Număr de dinți Z	4
Cuprins	5
Serie	Pro Inox
Strat de acoperire	TiSiN
Materialul sculei	Carbură
Standard	DIN 6527
Tip	N
Caracteristica unghiului elicei	inegal
Împărțirea tăișului	inegal
Lățime de atac a_e la operația de frezare	Canal complet adâncime de tăiere 1×D
Lățime de atac a_e la operația de frezare	Canal complet adâncime de tăiere 1×D
Răcire interioară	nu
Strategie de aşchiere	HPC
Inel colorat	albastru
Tip produs	Freză

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V_c	Cod ISO
Oțel < 500 N/mm ²	recomandat	240 m/min	P
Oțel < 750 N/mm ²	recomandat	220 m/min	P
Oțel < 900 N/mm ²	recomandat	180 m/min	P

Oțel < 1100 N/mm ²	recomandat	180 m/min	P
Oțel < 1400 N/mm ²	indicat în anumite condiții	150 m/min	P
TOOLOX 33	recomandat	115 m/min	H
TOOLOX 44	indicat în anumite condiții	80 m/min	H
INOX < 900 N/mm ²	recomandat	100 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	recomandat	85 m/min	M
Uni	recomandat		
Umiditate maximă	recomandat		
Umiditate minimă	recomandat		
Uscat	recomandat		
Aer	recomandat		

Accesorii

Freză din carbură HOLEX Pro Inox MHPC Ø e8 DC 3 mm

202994 3