


**Garant**

## Vorteilspack VNMG Wendeschneidplatte Schlichten 50 Stück



### Bestelldaten

Bestellnummer	GG2969 160408
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

### Technische Beschreibung

Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Hauptanwendung	M
Schneidstoff	HM
Schnitttiefe $a_p \text{ min}$	0,55 mm
Eckenradius	0,8 mm
Inhalt	251734 HB7140-2
Stückzahl	50
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Schnitttiefe $a_p \text{ max}$	2.5 mm
ISO-Code Wendeschneidplatte	VNMG 160408
Vorschub f	0,05 - 0,4 mm/U

## Datenblatt

Beschichtung	beschichtet
Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung	70 - 230 mm/min
Schnitttiefe $a_p$	0,3 - 2 mm
Sorte	HB7140-2
Schnittbedingung	stark unterbrochen
Spanbrecher	VS
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

### Passende Produkte

No Shop URL available for: GG2969 160408