

Garant**Vorteilspack CCMT Wendeschneidplatte mittlere Bearbeitung 50 Stück****Bestelldaten**

Bestellnummer	GG2811 120404
GTIN	4067263095248
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

Schnitttiefe $a_{p \min}$	0,25 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Vorschub f	0,08 - 0,3 mm/U
Schnitttiefe a_p	0,3 - 2 mm
Schnitttiefe $a_{p \max}$	4,25 mm
ISO-Code Wendeschneidplatte	CCMT 120404
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten
Hauptanwendung	P
Inhalt	260158HB7020-2
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	110 - 350 mm/min
Schneidstoff	HM

Datenblatt

Eckenradius	0,4 mm
Stückzahl	50
Sorte	HB7020-2
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Spanbrecher	SM
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG2811 120404