

**Płytki skrawające WNMG do obróbki zgrubnej 50 sztuk, HBT020, Rozmiar: 080412****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	GG3931 080412
GTIN	4067263093787
Klasa artykułu	GGN

Opis techniczny

Zastosowanie główne	P
Materiał ostrza	HM
Głębokość skrawania $a_{p \text{ min.}}$	0,8 mm
głębokość skrawania a_p	1,8 - 6 mm
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	80 - 260 mm/min
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	WNMG 080412
Zawartość	252226 HBT020
powłoka	TiCN
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna
liczba wymian/ostrzy	6

Karta danych

posuw f	0,2 - 0,6 mm/obr,
Głębokość skrawania a_p maks.	2,75 mm
promień naroża	1,2 mm
liczba sztuk	50
Gatunek	HBT020
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
Łamacz wiórów	PR
Rodzaj produktu	Wymienna płytką skrawająca do toczenia

Odpowiednie produkty

No Shop URL available for: GG3931 080412