

Garant**DNMG otočná rezná platnička, hrubovanie 50 kus, HB7130-2, Veľkosť: 150608**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	GG2934 150608
GTIN	4067263092278
Trieda položky	GGN

Technický opis

Počet výmien/rezných hrán	4
Hĺbka rezu a_p	1,5 - 6 mm
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	DNMG 150608
Hlavné použitie	M
Hĺbka rezu $a_{p\ min}$	0,55 mm
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokončovanie
Počet kusov	50
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	60 - 220 mm/min
Posuv f	0,25 - 0,6 mm/ot,
Hĺbka rezu $a_{p\ max}$	3,75 mm
Uhlový Polomer	0,8 mm

Technický list

Rezný materiál	HM
Obsah	250862 HB7130-2
Typ	HB7130-2
Podmienka rezu	ľahko prerušovaný
Lamač triesok	VG
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie

Vhodné výrobky

No Shop URL available for: GG2934 150608