

Garant

Vorteilspack Fügeverbindung 6GP60



Bestelldaten

Bestellnummer	GG8071 50
GTIN	4067263137320
Artikelklasse	GGN

Beschreibung

Ausführung:

Bei der Fertigungstechnik Fügen werden zwei oder mehr Teile schlüssig miteinander verbunden. Beim Einsatz des Klebers wird die volle Fügefläche zur festen Verbindung genutzt. Hohe Kraftübertragung und dynamische Belastungen werden ermöglicht (hohe Scherfestigkeit). Typ **6GP60**. Zur Reparatur abgenutzter Bereiche und Wiederherstellung korrekter Passungen. Großes Spaltmaß geeignet. Ausgehärtetes Produkt kann durch Bohren, Fräsen oder Schleifen bearbeitet werden.

Merkmal:

Inhalt 3 Stück

Hinweis:

Zu bearbeitendes Material im Vorfeld mit kennzeichnungsfreiem Reiniger Nr. 088004 reinigen.

Technische Beschreibung

Nachhaltigkeit	GARANT GreenPlus
Lagertemperatur	5 - 23 °C
geeignet für Material	Metall

geeignet für Einsatzbereich	Reparatur
geeignet für Einsatzbereich	Fügeverbindung
maximales Spaltmaß	0,3 mm
Form	pastös
Temperatur Einsatzbereich	-55 - 180 °C
Flammpunkt	100 °C
minimales Losbrechmoment	18 Nm
Eigenschaft	mechanisch beständig
Eigenschaft	fluoreszierend unter UV-Licht
Dynamische Viskosität	200000 - 600000 mPas
Chemische Basis	Methacrylate
Festigkeitsklasse	hochfest
Füllmenge	50 ml
Haltbarkeit ab Herstelldatum	24 Monat
Handfestigkeit nach	5 - 15 min
für Gewindegroße M bis	M20
Funktionsfestigkeit nach	3 - 6 h
Farbe	silber
Serie	GreenPlus
Dichte	1,13 g/cm³
Produktart	Fügeprodukt

Zubehör

GARANT GreenPlus Fügeverbindung6GP60 Inhalt 50 ml

088071 50