

Garant

Inserto CNMG per lavorazioni medie 50 pezzi, HB7120-1, Dimensione: 120408



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG2909 120408
GTIN	4067263092278
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Materiale da taglio	HM
Numero pezzi	50
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Impiego principale	M
Velocità di taglio v_c applicazione principale	80 - 260 mm/min
Avanzamento f	0,1 - 0,4 mm/gir,
Profondità di taglio $a_{p \text{ min.}}$	0,55 mm
Raggio di curvatura	0,8 mm
Profondità di taglio a_p	0,5 - 4 mm
Tolleranza	M
Profondità di taglio $a_{p \text{ max.}}$	4:25 mm
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Contenuto	250158 HB7120-1

Scheda tecnica

Codice ISO Inserto	CNMG 120408
Tipo	HB7120-1
Condizione di taglio	continuo
Rompi-trucioli	VM
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG2909 120408