



### Inserto VNMG per finitura 50 pezzi, HBT020, Dimensione: 160404



#### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG3923 160404
GTIN	4067263092278
Classe articolo	GGN

#### Descrizione tecnica

Avanzamento f	0,1 - 0,4 mm/gir,
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Raggio di curvatura	0,4 mm
Codice ISO Inserto	VNMG 160404
Profondità di taglio $a_p$ max.	2,5 mm
Impiego principale	P
Materiale da taglio	HM
Profondità di taglio $a_p$ min.	0,25 mm
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale	120 - 330 mm/min
Rivestimento	TiCN

## Scheda tecnica

Profondità di taglio $a_p$	0,5 - 2 mm
Contenuto	251772 HBT020
Numero pezzi	50
Tipo	HBT020
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Rompi-trucioli	PF
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

### Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG3923 160404