

**Garant**

### Inserto DCMT per finitura 50 pezzi, HB7130-2, Dimensione: 070204



#### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG3517 070204
GTIN	4067263092278
Classe articolo	GGN

#### Descrizione tecnica

Avanzamento f	0,1 - 0,3 mm/gir,
Codice ISO Inserto	DCMT 070204
Raggio di curvatura	0,4 mm
Materiale da taglio	HM
Profondità di taglio $a_{p\max}$ .	1,75 mm
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Numero pezzi	50
Impiego principale	M
Tolleranza	M
Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale	80 - 270 mm/min

## Scheda tecnica

Contenuto	260353 HB7130-2
Profondità di taglio $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Profondità di taglio $a_{p\ min.}$	0,25 mm
Tipo	HB7130-2
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Rompi-trucioli	VS
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

### Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG3517 070204