

Garant**WNMG wisselplaat fijne afwerking 50 st., HB7010-2, Maat: 060404****Bestelgegevens**

Bestelnummer	GG2481 060404
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische beschrijving

Hoekradius	0,4 mm
Voeding f	0,1 - 0,4 mm/omw,
Aantal wisselingen/snikanten	6
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	170 - 500 mm/min
Snijdiepte a_p	0,3 - 2 mm
Snijdiepte $a_{p\ max}$	2 mm
Inhoud	251952 HB7010-2
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snijdiepte $a_{p\ min}$	0,25 mm
Snijmateriaal	HM
Hoofdtoepassing	P

Gegevensblad

ISO-code wisselplaat	WNMG 060404
Aantal	50
Soort	HB7010-2
Snedecomditie	continu
Spaanbreker	SS
Producttype	Wisselplaat voor het draaien

Geschikte producten

No Shop URL available for: GG2481 060404