

**VBMT Wendeschneidplatte mittlere Bearbeitung 50 Stück, HBT130, Größe: 110304****Bestelldaten**

Bestellnummer	GG2692 110304
GTIN	4067263097068
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	50 - 200 mm/min
Inhalt	261252 HBT130
Schnitttiefe a_p	0,3 - 2,5 mm
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten
ISO-Code Wendeschneidplatte	VBMT 110304
Schnitttiefe $a_{p \max}$	1,75 mm
Schneidstoff	HM
Hauptanwendung	M
Beschichtung	TiCN
Eckenradius	0,4 mm
Schnitttiefe $a_{p \min}$	0,25 mm
Stückzahl	50
Vorschub f	0,05 - 0,35 mm/U
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Sorte	HBT130
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Spanbrecher	MM

Produktart

Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG2692 110304