

Garant

Varčno pakiranje SCMT 09T304



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	GG3529 120404
GTIN	4067263092278
Razred artikla	GGN

Opis

Izvedba:

Nezlomljiv, elastičen tlačni oljni mazalnik iz polietilena, odporen na olje, kislino in gorivo, za odstranjevalce rje in olja vseh vrst.

Tehnični opis

ISO-oznaka obračalne ploščice	SCMT 120404
Globina reza a_p	0,2 - 1,5 mm
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	80 - 270 mm/min
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Rezalni material	Karbidna trdina
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Podajanje f	0,1 - 0,3 mm/v
Globina reza $a_{p\text{ maks}}$	4,25 mm

Podatkovni list

Glavna uporaba	M
Globina reza $a_{p\min}$	0,25 mm
Radij rezila	0,4 mm
Vsebina	260748 HB7130-2
število kosov	30
Zvrst	HB7130-2
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Lomilec odrezkov	VS
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje

Ustrezni izdelki

No Shop URL available for: GG3529 120404