

Garant**CCGT vendeskærsplatte, middel bearbejdning 30 stk., HB7310, Størrelse: 060204****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	GG3805 060204
GTIN	4067263097716
Artikelklasse	GGN

Teknisk beskrivelse

Skæredybde $a_{p\ min}$	0,25 mm
ISO-kode, vendeskærsplatte	CCGT 060204
Skæredybde a_p	0,1 - 4 mm
Skæremateriale	HM
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubsletbearbejdning
Hjørneradius	0,4 mm
Antal stk.	30
Tilspænding f	0,05 - 0,5 mm/o
Antal skift/skær	2
Skæredybde $a_{p\ maks}$	2 mm
Primær anvendelse	N
Indhold	260142 HB7310
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	350 - 600 mm/min
Tolerance	G

Type	HB7310
Skærebetingelse	kontinuerlig
Spånbryder	AM
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning

Egnede produkter

No Shop URL available for: GG3805 060204