

**Výhodné balenie LED čelovej lampy s akumulátorom****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	GG1493 300
GTIN	4067263137955
Trieda položky	GGN

Popis**Prevedenie:**

LED čelová lampa so širokým svetelným kužeľom na optimálne osvetlenie celého pracovného priestoru. Bezdotykové zapínanie a vypínanie pomocou senzorového systému s 2 úrovňami osvetlenia.

Poznámka::

Obsah 4 kusov

Funkcia:

IP65: Skladá sa z ochrany proti postriekaniu vodou zo všetkých smerov a z ochrany proti vniknutiu prachu (prachotesné), ako aj úplná ochrany proti dotyku.

Rozsah balenia:

Vrátane USB nabíjacieho kábla.

Technický opis

Svetelný tok Úroveň 2	300 lm
Trvanie osvetlenia	6 h
Počet obsiahnutých akumulátorov	4
Svetelný tok	100 lm

Celková dĺžka	78 mm
Hmotnosť	111 g
Druh batérie	Li-Ion
Zásobovanie energiou	Prevádzka s akumulátorom
Zóna ATEX	žiadna
Trvanie osvetlenia úroveň 2	2 h
Celková šírka	47 mm
Stupeň ochrany krytom IP	IP 65
Druh produktu	Čelová lampa

Príslušenstvo

LED čelová lampa s akumulátorom Typ 300	081493 300
---	------------