


**Garant**

## Vorteilspack CNMG Wendeschneidplatten Schlichten 50 Stück, HB7020-2



### Bestelldaten

Bestellnummer	GG2405 120408
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

### Technische Beschreibung

Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung	160 - 400 mm/min
Eckenradius	0,8 mm
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Schnitttiefe $a_p$ max	4,25 mm
Schneidstoff	HM
Inhalt	250060 HB7020-2
ISO-Code Wendeschneidplatte	CNMG 120408
Vorschub $f$	0,1 - 0,4 mm/U
Hauptanwendung	P
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Schnitttiefe $a_p$	0,3 - 2 mm

## Datenblatt

Schnitttiefe $a_p$ min	0,55 mm
Stückzahl	50
Sorte	HB7020-2
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Spanbrecher	SS
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

### Passende Produkte

No Shop URL available for: GG2405 120408