

Garant**TCMT otočná rezná platnička, dokončovanie 30 kus, HB7130-2, Veľkosť: 16T304****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	GG3541 16T304
GTIN	4067263092278
Trieda položky	GGN

Technický opis

Rezný materiál	HM
Hĺbka rezu a_p	0,2 - 1,5 mm
Obsah	260956 HB7130-2
Uhlový Polomer	0,4 mm
Posuv f	0,1 - 0,3 mm/ot,
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	TCMT 16T304
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokončovanie
Hĺbka rezu $a_{p\ min}$	0,25 mm
Počet výmien/rezných hrán	3
Hlavné použitie	M

Technický list

Hĺbka rezu $a_{p\max}$	4 mm
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	80 - 270 mm/min
Počet kusov	30
Typ	HB7130-2
Podmienka rezu	ľahko prerušovaný
Lamač triesok	VS
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie

Vhodné výrobky

No Shop URL available for: GG3541 16T304