

Garant**Softcut[®] sarokmaró furattal, AO.. váltólapkákhoz****Rendelési adatok**

Rendelés száma	215411 40/4
GTIN	4069515038874
Árucikk kategória	210

Leírás**Kivitel:**

Precíziós sarokmaró egyenetlen osztással a rezgésmentes járás, maximális precizitás és vágási teljesítmény érdekében. **Csökkentett forgácsoló erős geometriával MTC alkalmazáshoz instabil körülmények között**, vagy alacsony hajtásteljesítményű gépeken.

Felhasználás:

Nagy mélységű sarokmaráshoz, telibemaráshoz is. Univerzális használat minden acél alapanyaghoz, valamint rozsdamentes és saválló acélokhoz.

Figyelem:

A **211750 sz. 1,5 méretű** GARANT TQ nyomaték csavarhúzó a **674252 sz. 8IP méretű** pengével használja.

Műszaki leírás

Ø D ₃	28,8 mm
Ferde bemarási hossz L az α _{max} -hoz	9,5 mm
Vágóél Ø D _c	40 mm
Hozzávaló váltólapka	AO.T1104

Interpolációs marás $\varnothing D_{\min}$	68,8 mm
Sorozat	Softcut®
Felfogó furat $\varnothing$	16 mm
Interpolációs marás $\varnothing D_{\max}$	77,3 mm
Ferde bemarási szög $\alpha_{\max}$	1,8 fok
Teljes hossz L_{ges}	40 mm
Interpolációs marás a_p	3,4 mm
Vágóélek száma Z	4
Váltólapka csavar készlet	219799 10 (8IP; 1,5 Nm)
Száralak	furattal
Beállítási szög κ	90 fok
Marási felhasználási	Sarokmarás
Marási felhasználási	Interpolációs marás
Marási felhasználási	Ferde anyagba merülés
Marási felhasználási	Üregmarás
Élek felosztása	egyenlőtlen
Belső hűtés	igen
Forgácsolási stratégia	MTC
Forgácsolási stratégia	MTC
Szerszámcsere	PowerCard
Termék fajtája	Sarokmaró

Megfelelő termékek

No Shop URL available for: 215411 40/4