

Garant

Voordeelverpakking GARANT Master Tap INOX machinetap HSS-E-PM vorm B 6HX, 5 stuks



Bestelgegevens

Bestelnummer	GG1301 M12
GTIN	4069515044929
Artikelklasse	GGN

Omschrijving

Uitvoering:

Krachtige tap, speciaal ontwikkeld voor een **proceszeker gebruik in roest- en zuurbestendige staalsoorten en duplexmaterialen.**

- **HSS-E-PM materiaal, voor een maximale slijtvastheid**
- **TiAlN-Multilayer coating van de nieuwste generatie**
- **Geparametriseerde spaanruimtegeometrie voor optimale spaanvorming en torsiestijfheid**

Zoals nr. 132180.

Technische beschrijving

Aantal spaangroeven	3
Draadspoed	1,75 mm
Totale lengte L	110 mm
Schacht-Ø D _s	9 mm
Snijmateriaal	HSS E PM
Draadsoort	M

Draaddiepte	36 mm
Draadafmeting	M12
Norm	DIN 376
Aantal snijkanten Z	3
Inhoud	5"
Kerngat-Ø	10,2 mm
Schacht-vierkant □	7 mm
Schroefdraad-Ø	12 mm
Tolerantieklasse	ISO 2X 6HX
Coating	TiAlN
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	DIN 13
Aansnijdingsvorm	B
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 3xD bij doorlopend gat
Snijrichting	rechts
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de dynamische bewerking
Gekleurde ring	blauw
Serie	Master Tap
Producttype	Tap

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Aluminium (kortspanend)	geschikt onder voorwaarden	28 m/min	N
Staal < 750 N/mm ²	geschikt onder voorwaarden	23 m/min	P
Staal < 900 N/mm ²	geschikt onder voorwaarden	23 m/min	P

Gegevensblad

Staal < 1100 N/mm ²	geschikt	12 m/min	P
RVS < 900 N/mm ²	geschikt	11 m/min	M
RVS > 900 N/mm ²	geschikt	9 m/min	M
Olie	geschikt		
nat maximaal	geschikt		

Geschikte producten

No Shop URL available for: GG1301 M12