

**Garant****VCMT wisselplaat middelfijne bewerking 30 stuks, HB7130-2, Maat: 110304****Bestelgegevens**

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer  | GG3571 110304 |
| GTIN          | 4067263097211 |
| Artikelklasse | GGN           |

**Technische beschrijving**

|                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Snijdiepte $a_p$                    | 0,5 - 2,5 mm          |
| Snijdiepte $a_{p \min}$             | 0,25 mm               |
| Snijdiepte $a_{p \max}$             | 1,75 mm               |
| Hoekradius                          | 0,4 mm                |
| Snijmateriaal                       | HM                    |
| Voeding $f$                         | 0,1 - 0,4 mm/omw,     |
| Fijn/ruw-indeling                   | #Ruwe/fijne afwerking |
| Inhoud                              | 261454 HB7130-2       |
| ISO-code wisselplaat                | VCMT 110304           |
| Snij snelheid $v_c$ Hoofdtoepassing | 70 - 240 mm/min       |
| Hoofdtoepassing                     | M                     |

|                               |                              |
|-------------------------------|------------------------------|
| Tolerantie                    | M                            |
| Aantal wisselingen/snijkanten | 2                            |
| Aantal                        | 30                           |
| Soort                         | HB7130-2                     |
| Snedecondities                | licht onderbroken            |
| Spaanbreker                   | VM                           |
| Producttype                   | Wisselplaat voor het draaien |

### **Geschikte producten**

No Shop URL available for: GG3571 110304