

Garant

Plaquita de corte CNMG mecanizado medio 50 unidades, HB7035-2, Tamaño: 160608



Datos de pedido

Número de pedido	GG2412 160608
GTIN	4067263092278
Clase de artículo	GGN

Descripción técnica

Profundidad de corte $p_{\text{máx.}}$	5,5 mm
Radio angular	0,8 mm
Avance f	0,2 - 0,5 mm/rev,
Velocidad de corte v_c aplicación principal	120 - 320 mm/min
Asignación fino/desbaste	Acabado
Contenido	250168 HB7035-2
Profundidad de corte a_p	0,3 - 4 mm
Profundidad de corte $p_{\text{mín.}}$	0,55 mm
Material de corte	HM
Código ISO plaqüita de corte	CNMG 160608

Hoja de datos

Número de cambios/cortes	4
Aplicación principal	P
Cantidad	50
Clase	HB7035-2
Condición de corte	fuertemente interrumpido
Rompevirutas	SM
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado

Productos adecuados

No Shop URL available for: GG2412 160608