

Garant**Taraud à refouler machine GARANT Master Form Steel avec goujures de lubrification HSS-E-PM Type C 6HX, TiAIN, M: M6****Données de commande**

N° commande	139194 M6
GTIN	4062406381189
Classe d'article	11I

Description**Exécution:**

DIN 2174 (\approx **DIN 371** \leq M10; \approx **DIN 376** \geq M12).

Classe de tolérance: ISO 2X/6HX.

Taraud à refouler hautes performances de la toute dernière génération, spécialement conçu pour une **utilisation dans les aciers**.

- **Géométrie polygonale optimisée pour un couple réduit.**
- **Revêtement HIPIMS multicouche pour une résistance à l'usure élevée.**
- **Substrat HSS-E-PM pour une sécurité de processus maximale.**

Description technique

Profondeur de filetage	18 mm
\varnothing queue D_s	6 mm
Longueur totale L	80 mm
Filetage \varnothing	6 mm
Série	GARANT Master
Nombre de dents Z	5
Pas de filetage	1 mm
Carré corps □	4,9 mm
Taille de filetage	M6
\varnothing perçage valeur indicative	5,55 mm

Classe de tolérance	ISO 2X 6HX
Nombre de goujures	5
Revêtement	TiAlN
Type de filetage	M
Angle de flanc	60 degré
Type d'outils	HSS E PM
Norme	DIN 2174
Norme de filetage	DIN 13
Entrée	C
Queue	Queue cylindrique avec h9
Arrosage interne	non
Utilisation avec le type d'alésage	jusqu'à 3xD pour les trous borgnes
Utilisation avec le type d'alésage	jusqu'à 3xD pour les trous débouchants
Sens de la coupe	à droite
Baguette de couleur	Sans
Type de produit	Tarauds à refouler

Données utilisateur

	Adéquation	V_c	Code ISO
Alu (à copeaux courts)	adaptée	38 m/min	N
Acier < 500 N/mm ²	adaptée	37 m/min	P
Acier < 750 N/mm ²	adaptée	35 m/min	P
Acier < 900 N/mm ²	adaptée	27 m/min	P
Acier < 1100 N/mm ²	adaptée	18 m/min	P
Acier < 1400 N/mm ²	adaptée	12 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	adaptée	12 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	adaptée	7 m/min	M
CuZn	adaptée	22 m/min	N

Huile	adaptée
av. arrosage max.	adaptée
av. arrosage min.	adaptée