

**Plaquette CCMT pour finition 50 pièces, HB7010-2, Taille: 120408****Données de commande**

N° commande	GG2804 120408
GTIN	4067263092278
Classe d'article	GGN

Description technique

Rayon d'angle	0,8 mm
Profondeur de coupe $a_{p \min}$	0,55 mm
Application principale	P
Sommaire	260066 HB7010-2
Type d'outils	HM
Avance f	0,07 - 0,25 mm/tr
Code ISO plaquette	CCMT 120408
Classement finition/ébauche	Finition
Vitesse de coupe v_c Application principale	150 - 500 mm/min
Nombre de changements/dents	2
Profondeur de coupe $a_{p \max}$	4,25 mm

Fiche technique

Prof. coupe a_p	0,2 - 1,5 mm
Quantité	50
Nuance	HB7010-2
Condition de coupe	Continue
Brise-copeaux	SS
Type de produit	Plaquette pour tournage

#Produits adaptés

No Shop URL available for: GG2804 120408