

Garant

Płytki skrawające SNMG do obróbki średnio dokładnej 50 sztuk, HB7035-2, Rozmiar: 120408



Dane zamówienia

Numer katalogowy	GG2451 120408
GTIN	4067263092278
Klasa artykułu	GGN

Opis techniczny

przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne
głębokość skrawania a_p	0,3 - 4 mm
posuw f	0,2 - 0,5 mm/obr,
Zastosowanie główne	P
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	SNMG 120408
promień naroża	0,8 mm
Materiał ostrza	HM
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	120 - 320 mm/min
Zawartość	251224 HB7035-2
Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	4,25 mm

Karta danych

liczba wymian/ostrzy	8
Głębokość skrawania $a_{p \text{ min.}}$	0,55 mm
liczba sztuk	50
Gatunek	HB7035-2
Warunki skrawania	w znacznym stopniu nieciągły
Łamacz wiórów	SM
Rodzaj produktu	Wymienna płytki skrawająca do toczenia

Odpowiednie produkty

No Shop URL available for: GG2451 120408